


■4局用アダプター トイレ／共用部アダプターとして使用する場合

同一の4局用アダプターで、トイレ／共用部と病室(居室)、見守りカメラの共用はできません。
トイレ／共用部アダプターとして使用する場合、子機/トイレ1~子機/トイレ3までです。



※1. 天井スピーカーと天井マイクは1m以上離して設置すること。
天井スピーカーと天井マイクは、アダプターのコネクター(S1・S2)1つに対し、各々2台まで接続可能。ただし、NL-SP-ASを接続する場合は、天井スピーカーと天井マイクは各1台のみ。

※2.

出力仕様	負荷電圧	24V以下
	負荷電流	500mA以下
	オン抵抗	1.0Ω以下

入力仕様	入力方式	無電圧メーク接点
		自動信号のみ検出方式
	検出確定時間	100msec以上
	接点抵抗値	メーク時:700Ω以下 ブレーク時:3kΩ以上
	端子短絡電流	10mA以下
	端子間電圧	DC5V以下(端子間開放時)